



Cheie fixă dublă, inch, Tip: 5



Date comandă

Numărul de comandă	610120 5
GTIN	4018754019748
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Descriere tehnică

Înălțime maximă cioc h	4,8 mm
Lățime maximă cioc b1	23 mm
Lățime maximă cioc b2	26 mm
Dimensiuni deschidere chei	inch
Deschiderea cheii ₂	7/16 inch
Lungime cheie L	155 mm
Deschiderea cheii ₁	3/8 inch
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad

Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu
Tip produs	Cheie reglabilă