



Set de chei tubulare, Număr de piese: 48



Date comandă

Numărul de comandă	630002 48
GTIN	4045197654571
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.

Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

Toate piesele în cutii din plastic.

Execuție economică.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

48 de piese – 1/2 inch: 14 biți pentru chei tubulare 1/2 inch, hexagonali 8 – 24 mm

3 biți adânci 1/2 inch, hexagonali 17 – 19 mm

2 biți pentru bujii 1/2 inch 16 și 21 mm

1 clichet cu extractor 1/2 inch

1 articulație cardanică 1/2 inch

1 prelungitor 1/2 inch 125 mm

1 prelungitor 1/2 inch 250 mm / mâner tip T 1/2 inch

1 set de șurubelnițe hexagonale în suport rabatabil manual 1,5– 8 mm

1 set de șurubelnițe pentru Torx® în suport rabatabil manual TX9– TX40

14 chei combinate 6 – 19 mm

3 șurubelnițe late 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125

3 șurubelnițe pentru Phillips 1×75, 2×38, 2×100
1 clește universal 180 mm
1 clește pentru instalatori 250 mm
1 ciocan 300 g
Păstrare în: Cutie de plastic (450×350×90 mm)

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de antrenare	Bit hexagonal
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	hexagonal
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Număr de piese	48
Dimensiuni deschidere chei	metric
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	8-24 mm
Ambalaj	Cutie din plastic
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Clips de plastic Culoare BLUE	630003 BLUE
Clips de plastic Culoare RED	630003 RED