



Cheie fixă dublă, inch, Tip: 8



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 610120 8 |
| GTIN | 4018754019762 |
| Clasa articolului | 63A |

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Înălțime maximă cioc h | 5,3 mm |
| Lățime maximă cioc b1 | 30 mm |
| Lățime maximă cioc b2 | 32 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | inch |
| Deschiderea cheii ₂ | 9/16 inch |
| Lungime cheie L | 190 mm |
| Deschiderea cheii ₁ | 1/2 inch |
| Standard | ISO 3318 |
| Standard | DIN 3110 |
| Poziție cioc 1 | 15 grad |
| Poziție cioc 2 | 15 grad |

| | |
|--|-----------------|
| Fără scântei | nu |
| Deschideri cheie egale pe ambele părți | nu |
| Tip produs | Cheie reglabilă |