

**Bit hexagonal, 1/4 inch lung, Deschiderea cheii: 12mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 631400 12 |
| GTIN | 4018754000265 |
| Clasa articolului | 63A |

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, teșită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor șuruburilor. Locaș pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Granulație optimă prin forjare optimă. Deschideri ale cheii cu toleranță mică. Fără alunecare pe colțurile șuruburilor, capetele șuruburilor și ale piulițelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margine rotunjită cu profil **AS-Drive**.

Standard:**DIN 3124-L****Material:**

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Lungime | 50 mm |
| Ø pe partea de antrenare | 16,5 mm |
| Deschiderea cheii | 12 mm |
| Pătrat de antrenare | 1/4 inch |
| Standard | DIN 3124 |
| Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală |
| Material | Oțel ultraperformant HPQ® |
| Suprafață | cromate cu nichel |
| Cu profil AS-Drive | da |

Tip produs

Bit de cheie tubulară