



Cheie fixă dublă, Deschideri: 4X5 mm



Date comandă

Numărul de comandă	610700 4X5
GTIN	4045197158819
Clasa articolului	61A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță. Cu deschiderea cheii cu toleranță restrânsă.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

Lungime cheie L: 100 mm

Lățime maximă cioc b1: 13 mm

Lățime maximă cioc b2: 14 mm

Înălțime maximă cioc h: 3 mm

Descriere tehnică

Deschiderea cheii ₁	4 mm
Lățime maximă cioc b1	13 mm
Înălțime maximă cioc h	3 mm
Lățime maximă cioc b2	14 mm
Deschiderea cheii ₂	5 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	100 mm
Standard	DIN 3110

Standard	ISO 3318
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu