



## Laser cu linii încrucișate auto-nivelator GCL, Tip: 2-15



### Date comandă

Numărul de comandă	468488 2-15
GTIN	3165140836371
Clasa articolului	46T

### Descriere

#### Execuție:

Laser compact cu linii încrucișate, cu linii laser autonivelatoare. Aliniere rapidă orizontală și verticală a liniilor. Designul robust cu strat moale de material pe mâner protejează împotriva sarcinilor cu impact. Protejat împotriva prafului și a stropirii cu apă. Suplimentar două puncte normalei verticale.

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

3 × baterie Cod 081561 LR6, suport multifuncțional, placă de reglaj miră laser și geantă de protecție.

### Descriere tehnică

Înălțime	106 mm
Greutate	490 g
Eroare de toleranță	±0,3 mm/m

Filet pentru stativ	1/4 inch
Filet pentru stativ	5/8 inch
Domeniu de nivelare	±4 grad
Clasă de protecție IP	IP 54
Rază de acțiune	15 m
Clasa laserului	2
Lungime	112 mm
Lățime	55 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Număr de baterii incluse	3
Culoarea laserului	roșu
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Laser cu linii în cruce

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------