



Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 28 buc., Tip: P



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 630295 P |
| GTIN | 4013288173898 |
| Clasa articolului | 63F |

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / conectare conform DIN 3122 / 3123; **chei tubulare** conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8 și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M8.

Pentru șuruburi Pozidriv și Philips cu filet M2 – M6 și șuruburi Torx® interioare cu filet M3 – M6.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Conținut:

Ref. S - Cu clichet reversibil Cod 632295.

Ref. P - Cu pătrat culisant Cod 632290.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 9 buc. Ref. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Biți, C 6,3, pentru locaș hexagonal: 4 buc. Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6

Biți, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25; 3/25

Biți, C 6,3, pentru Pozidriv: 2 buc. Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25

Biți, C 6,3, pentru Torx® interior: 6 buc. Cod 675340 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Prelungitor cu manșon cu rotire rapidă: 1 buc. 150 mm

Prelungitor Wobbel: 1 buc. 56 mm

Adaptor cu mandrină cu schimbare rapidă: 1 buc. bit pătrat 1/4 inch – suport pentru biți 1/4 inch

Clichet reversibil (Ref. S): 1 buc. Cod 632295

Clichet cu pătrat culisant (Ref. P): 1 buc. Cod 632290

Păstrare în: În trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Număr de piese | 28 |
| Pătrat de antrenare | 1/4 inch |
| Profil de antrenare | Bit hexagonal |
| Profil de antrenare | Șurubelniță pentru Phillips |
| Profil de antrenare | Șurubelniță Pozidriv |
| Profil de antrenare | hexagonal |
| Profil de antrenare | Șurubelniță pentru șuruburi TORX® |
| Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale | 5-13 mm |
| Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale | 3-6 mm |
| Denumirea producătorului | 8100 SA 7 |
| Ambalaj | Trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai |
| Lungime | 204 mm |
| Lățime | 91 mm |
| Înălțime | 51 mm |
| Tip produs | Cheie tubulară |

Accesorii

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX15 | 675340 TX15 |
| Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm | 675320 1/25 |
| Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 4 mm | 675240 4 |
| Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX27 | 675340 TX27 |
| | 675310 3/25 |

Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm

Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 6 mm

675240 6

Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm

675310 2/25

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX25

675340 TX25

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX30

675340 TX30

Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm

675320 2/25

Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 5 mm

675240 5

Clichet de precizie „Zyklop Metal” cu pătrat introdus, 1/4 inch cu extractor

632290

Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm

675310 1/25

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX10

675340 TX10

Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 3 mm

675240 3

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX20

675340 TX20