

**Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx® scurt, Profil Torx®: TX8****Date comandă**

Numărul de comandă	631805 TX8
GTIN	4045197559838
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjate din oțel de înaltă calitate, teșite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor șuruburilor. Locaș pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.  
Pătrat de antrenare: 1/4 inch  
Dimensiune profil A: 2,3 mm  
Ø parte antrenantă: 11 mm  
Lungime: 25 mm

**Descriere tehnică**

Profil Torx®	TX8
Lungime	25 mm
Dimensiune profil A	2,3 mm
Ø parte antrenantă	11 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Tip produs	Bit de cheie tubulară

