



Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 28 buc., Tip: S



Date comandă

Numărul de comandă	630295 S
GTIN	4013288173836
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / conectare conform DIN 3122 / 3123; **chei tubulare** conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8 și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M8.

Pentru șuruburi Pozidriv și Philips cu filet M2 – M6 și șuruburi Torx® interioare cu filet M3 – M6.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Conținut:

Ref. S - Cu clichet reversibil Cod 632295.

Ref. P - Cu pătrat culisant Cod 632290.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 9 buc. Ref. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Biți, C 6,3, pentru locaș hexagonal: 4 buc. Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6

Biți, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25; 3/25

Biți, C 6,3, pentru Pozidriv: 2 buc. Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25

Biți, C 6,3, pentru Torx® interior: 6 buc. Cod 675340 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Prelungitor cu manșon cu rotire rapidă: 1 buc. 150 mm

Prelungitor Wobbel: 1 buc. 56 mm

Adaptor cu mandrină cu schimbare rapidă: 1 buc. bit pătrat 1/4 inch – suport pentru biți 1/4 inch

Clichet reversibil (Ref. S): 1 buc. Cod 632295

Clichet cu pătrat culisant (Ref. P): 1 buc. Cod 632290

Păstrare în: În trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai

Descriere tehnică

Număr de piese	28
Profil de antrenare	Bit hexagonal
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	hexagonal
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	5-13 mm
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-6 mm
Denumirea producătorului	8100 SA 8
Ambalaj	Trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai
Lungime	204 mm
Lățime	91 mm
Înălțime	51 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675320 2/25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX27	675340 TX27
Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm	675310 3/25
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 5 mm	675240 5

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX15	675340 TX15
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX20	675340 TX20
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX30	675340 TX30
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 4 mm	675240 4
Clichet de precizie „Zyklop Metal” reversibil, 1/4 inch cu extractor	632295
Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675310 2/25
Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675320 1/25
Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675310 1/25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX10	675340 TX10
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 3 mm	675240 3
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 6 mm	675240 6