

HOLEX®
Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 29 buc.

Date comandă

Numărul de comandă	630367
GTIN	4045197219220
Clasa articolului	62A

Descriere
Execuție:

Păști de acționare / conectare conform DIN 3122 / 3123; **chei tubulare** conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicație:

Pentru șuruburi / piulițe gs_profil_6kant-einsatz M2–M8 și pentru șuruburi cu cap hexagonal interior gs_profil_6kant M4–M8.
Pentru șuruburi în stea gs_profil_phillips M2–M6 și pentru șuruburi cu fantă gs_profil_schlitz M2,5–M5.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 12 buc. Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 4 buc. Cod 631720 Ref. 3; 4; 5; 6

Tije de șurubelniță cu BIȚI pentru Phillips: 3 buc. Cod 675200 Ref. 1; 2; 3

Biți pentru șurubelniță cu fantă: 3 buc. Cod 675260 Ref. 4; 5,5; 8

Adaptor pentru biți: 1 buc. Cod 676800 Ref. 4/4

Mâner tip T: 1 buc. similar Cod 633029

Mâner tubular: 1 buc. similar Cod 632829

Prelungitoare: 1 buc. 75 mm

1 buc. Cod 632420 Ref. 150

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 633520

Clichet: 1 buc. Cod 632300

Păstrare în: Casetă din tablă de oțel

Lungime: 234 mm

Lățime: 104 mm

Înălțime: 41 mm

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-13 mm

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale: 3-6 mm

Descriere tehnică

Număr de piese	29
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Bit hexagonal
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	hexagonal
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	4-13 mm
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-6 mm
Ambalaj	Casetă din tablă de oțel
Lungime	234 mm
Lățime	104 mm
Înălțime	41 mm