



## Set de chei tubulare, oțel, pătrat 1/4 inch 24 buc.



### Date comandă

Numărul de comandă	630350
GTIN	4000896121120
Clasa articolului	630

### Descriere

#### Execuție:

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.**  
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

#### Avantaj:

Gama INOX® oferă o durabilitate de până la de trei ori mai mare la o comparație dinamică sub încărcare de durată. Valori cu până la 20% mai mari pentru momentul de rotație și stabilitate la solicitare statică, prin urmare siguranță mai mare la utilizare și pericol redus de vătămare.

#### Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8 și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M10.

#### Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 13 buc. Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 5 buc. Ref. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Mâner tip T: 1 buc.

Mâner tubular: 1 buc.

Prelungitoare: 2 buc. Ref. 55; 147 mm

Articulație cardanică: 1 buc.

Clichet: 1 buc.

Păstrare în: Cutie din plastic

Material: Oțel inoxidabil, INOX

Înălțime: 39 mm

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-14 mm

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale: 3-8 mm

## Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Bit hexagonal
Profil de antrenare	hexagonal
Număr de piese	24
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	4-14 mm
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-8 mm
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Ambalaj	Cutie din plastic
Lungime	190 mm
Lățime	125 mm
Înălțime	39 mm
Tip produs	Cheie tubulară