



Cheie fixă dublă, fosfatat, Deschideri: 24X26mm



Date comandă

Numărul de comandă	610900 24X26
GTIN	4045197384287
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

Descriere tehnică

Înălțime maximă cioc h	9 mm
Deschiderea cheii ₁	24 mm
Lățime maximă cioc b1	54 mm
Deschiderea cheii ₂	26 mm
Lățime maximă cioc b2	58 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	265 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad

Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatat
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu
Tip produs	Cheie reglabilă