



## Mâner tubular 1/4 inch Clichet reversibil



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 632980        |
| GTIN               | 7610733233182 |
| Clasa articolului  | 63D           |

### Descriere

#### Execuție:

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Reversibil pentru rotație la dreapta și la stânga cu poziție centrală integrată (clichet blocat). 24 de dinți, la unghi de lucru 15°.

#### Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Lungimea totală: 158 mm

### Descriere tehnică

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Lungimea totală     | 158 mm         |
| Pătrat de antrenare | 1/4 inch       |
| Tip produs          | Cheie tubulară |