

**Set de chei fixe duble, fosfatată, Număr de chei: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	610910 10
GTIN	4045197384409
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

Livrare:

Câte 1 cheie fixă dublă Cod 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Ref. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Descriere tehnică

Număr de chei	10
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad
Suprafață	fosfatată
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Cheie fixă dublă Deschideri 16X17 mm	610900 16X17
Cheie fixă dublă Deschideri 8X9 mm	610900 8X9
Cheie fixă dublă Deschideri 21X24 mm	610900 21X24
Cheie fixă dublă Deschideri 27X30 mm	610900 27X30
Cheie fixă dublă Deschideri 6X7 mm	610900 6X7
Suport de prindere din plastic cu eclisă de închidere Pentru număr chei 11	611700 11
Cheie fixă dublă Deschideri 18X19 mm	610900 18X19
Cheie fixă dublă Deschideri 12X13 mm	610900 12X13
Cheie fixă dublă Deschideri 20X22 mm	610900 20X22
Cheie fixă dublă Deschideri 10X11 mm	610900 10X11
Cheie fixă dublă Deschideri 14X15 mm	610900 14X15