



## Cheie fixă dublă, Deschideri: 27X30 mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 610700 27X30  |
| GTIN               | 4045197159090 |
| Clasa articolului  | 61A           |

### Descriere

#### Execuție:

Forjată în matriță. Cu deschiderea cheii cu toleranță restrânsă.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă.

#### Standard:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

Lungime cheie L: 300 mm

Lățime maximă cioc b1: 60 mm

Lățime maximă cioc b2: 66 mm

Înălțime maximă cioc h: 10 mm

### Descriere tehnică

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Lățime maximă cioc b2          | 66 mm    |
| Înălțime maximă cioc h         | 10 mm    |
| Deschiderea cheii <sub>2</sub> | 30 mm    |
| Deschiderea cheii <sub>1</sub> | 27 mm    |
| Lățime maximă cioc b1          | 60 mm    |
| Dimensiuni deschidere chei     | metric   |
| Lungime cheie L                | 300 mm   |
| Standard                       | DIN 3110 |

|  |          |
|--|----------|
| Standard                               | ISO 3318 |
| Poziție cioc 1                         | 15 grad  |
| Poziție cioc 2                         | 15 grad  |
| Fără scântei                           | nu       |
| Deschideri cheie egale pe ambele părți | nu       |