



## Clichet de precizie „Zyklop Speed” reversibil, 1/4 inch cu cap pivotant și extractor



### Date comandă

Numărul de comandă	632390
GTIN	4013288121868
Clasa articolului	63F

### Descriere

#### Execuție:

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu extractor și disc de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

**Cap al clichetului pivotant** liber cu poziții de blocare definite la 0° (utilizare ca șurubelniță) și bilateral la poziția 75° și 90°. Unghi de lucru 5°.

#### Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Număr de dinți: 72

### Descriere tehnică

Denumirea producătorului	8000 A
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Lungimea totală	152 mm
Număr de dinți	72
Unghi de lucru	5 grad
Tip produs	Clichet

