

Koken
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor, Tip:

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 632050 |
| GTIN | 4991644021826 |
| Clasa articolului | 63R |

Descriere
Execuție:

Materialul ales și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată. Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Lungimea totală: 115 mm

Număr de dinți: 20

Descriere tehnică

| | |
|---------------------|-------------------|
| Pătrat de antrenare | 1/4 inch |
| Standard | DIN 3122 |
| Standard | DIN 3120 |
| Lungimea totală | 115 mm |
| Număr de dinți | 20 |
| Unghi de lucru | 18 grad |
| Material | Oțel crom-vanadiu |

Suprafață

cromat