

**Cheie fixă dublă, cromat, Deschideri: 12X13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	610950 12X13
GTIN	4045197159243
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Înălțime maximă cioc h	6 mm
Lățime maximă cioc b1	29 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	13 mm
Lățime maximă cioc b2	31 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	12 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	171 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad

Suprafață	cromate
Caracteristici nume produs	cromat
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu
Tip produs	Cheie reglabilă