



Clichet de precizie reversibil, 1/4 inch cu mâner rotativ și extractor



Date comandă

Numărul de comandă	632395
GTIN	3148518525961
Clasa articolului	63V

Descriere

Execuție:

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu extractor și disc de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

Unghi de lucru de 6° la folosire obișnuită, unghi de lucru de 0° la utilizarea mânerului rotativ.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Număr de dinți: 60

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Lungimea totală	120 mm
Număr de dinți	60
Unghi de lucru	0 - 6 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Clichet

