



## Laser cu linii încrucișate auto-nivelator GCL, Tip: 2-50CG



### Date comandă

Numărul de comandă	468488 2-50CG
GTIN	3165140865654
Clasa articolului	46T

### Descriere

#### Execuție:

Laser compact cu linii încrucișate, cu linii laser autonivelatoare. Aliniere rapidă orizontală și verticală a liniilor. Designul robust cu strat moale de material pe mâner protejează împotriva sarcinilor cu impact. Protejat împotriva prafului și a stropirii cu apă. Suplimentar două puncte normale verticale. **Linii încrucișate verzi** pentru cea mai bună vizibilitate chiar și în cele mai slabe condiții de luminozitate. Interfață bluetooth pentru execuția telecomandată a unor lucrări de precizie fără atingerea aparatului. Alimentare cu acumulator (furnizat) sau cu baterii. Zonă mare de lucru de până la 80 m, cu ajutorul receptorului LR 7 Professional (accesorii).

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Acumulator Li-Ion 12 V, încărcător, suport multifuncțional, placă de reglaj miră laser, geantă de protecție și geantă de transport.

### Descriere tehnică

Lungime	136 mm
---------	--------

Rază de acțiune	20 m
Clasă de protecție IP	IP 54
Domeniu de nivelare	±4 grad
Filet pentru stativ	1/4 inch
Eroare de toleranță	±0,3 mm/m
Înălțime	122 mm
Rază de acțiune cu receptor	80 m
Clasa laserului	2
Lățime	55 mm
Interfață	Interfață Bluetooth
Greutate	600 g
Ambalaj	Geantă de transport
Culoarea laserului	verde
Număr de acumulatori incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiune nominală	12 V
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Laser cu linii în cruce