



## Rolă de vălțuit/galetat convexă, Ø rolei: 10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	291442 10
GTIN	4030741391019
Clasa articolului	29H

### Descriere

#### Execuție:

Role de laminat convexe HSS – Tip RRE.

Șlefuit ( $R_z = 2 - 3 \mu\text{m}$ ).

#### Avantaj:

- **Calitate îmbunătățită a suprafețelor.**
- **Ecrusarea suprafețelor.**
- **Reducerea timpului de proces.**

#### Aplicație:

Pentru satinarea pieselor cilindrice.

#### Adaptat pentru :

Suport pentru randalinare: Cod 290000; 290001

Lățimea rolelor: 4 mm

Ø găurii rolei: 4 mm

### Descriere tehnică

Ø găurii rolei	4 mm
Ø rolei	10 mm

Lățimea rolelor	4 mm
Materialul sculei	HSS
Rugozitate	2 - 3 $\mu\text{m}$
Forma	convex
Tip	RRE
Tip produs	Concasor neted cu valțuri