

**Rolă de vălțuit/galetat convexă, Ø rolei: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă

291442 25

GTIN

4030741391033

Clasa articolului

29H

**Descriere****Execuție:**

Role de laminat convexe HSS – Tip RRE.

Șlefuit ( $R_z = 2 - 3 \mu\text{m}$ ).**Avantaj:**

- **Calitate îmbunătățită a suprafețelor.**
- **Ecrusarea suprafețelor.**
- **Reducerea timpului de proces.**

**Aplicație:**

Pentru satinarea pieselor cilindrice.

**Adaptat pentru :**

Suport pentru randalinare: Cod 290004

Lățimea rolelor: 8 mm

Ø găurii rolei: 6 mm

**Descriere tehnică**

Ø rolei

25 mm

Ø găurii rolei

6 mm

Lățimea rolelor	8 mm
Materialul sculei	HSS
Rugozitate	2 - 3 $\mu\text{m}$
Forma	convex
Tip	RRE
Tip produs	Concasor neted cu valțuri