



Clichet de precizie „Zyklop Metal” cu pătrat introdus, 1/4 inch cu extractor



Date comandă

Numărul de comandă	632290
GTIN	4013288174017
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu capăt pătrat nedetașabil culisant, pentru funcționare pe dreapta și pe stânga. Cu extractor.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Număr de dinți: 76

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	8003 A
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Standard	DIN 3122
Standard	DIN 3120
Lungimea totală	141 mm
Număr de dinți	76
Unghi de lucru	4,7 grad
Material	Oțel crom-molibden

Suprafață	mat cromat
Tip produs	Clichet