



Set de clești de precizie pentru inele de siguranță pentru inele interioare și exterioare, Număr de clești: 4



Date comandă

Numărul de comandă	700155 4
GTIN	4003773050056
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Parte forjată a mânerului și a articulației, vârfuri din oțel special, executate foarte precis, încastrate în corpul cleștelui. Clește negru, cap șlefuit, mânere îmbrăcate în plastic.

Articulația cleștelui pentru inel exterior prezintă un **arc de deschidere integrat**.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înșurubate.

Standard:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Livrare:

Câte 1 clește pentru inele de siguranță Cod 719790 Ref. J1 și J2.

Câte 1 clește pentru inele de siguranță Cod 719890 Ref. A1 și A2.

Descriere tehnică

Lungimea totală maximă a cleștilor pentru inele de siguranță exterioare	140; 185 mm
Ø vârfului cleștelui pentru inele de siguranță exterioare	1,25; 1,8 mm

Lungimea totală maximă a cleștilor pentru inele de siguranță interioare	140; 180 mm
Număr de clești	4
Ø vârfului cleștelui pentru inele de siguranță interioare	1,25; 1,8 mm
Pentru Ø inelului exterior de siguranță	10 – 25; 19 – 60 mm
Pentru Ø inelului interior de siguranță	12 – 25; 19 – 60 mm
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel exterior drept
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel interior drept
Păstrare în	Husă pliabilă
Standard	DIN 5254 A și B
Standard	DIN 5256 C și D
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță

Accesorii

Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip A2	719890 A2
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J2	719790 J2
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip A1	719890 A1
Clește de precizie pentru inele de siguranță Tip J1	719790 J1