



## Clește cu fălci rotunde plate, drept Izolat VDE, cu inel de siguranță, Lungimea totală: 200mm



### Date comandă

Numărul de comandă	706030 200
GTIN	4003773081449
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Clești cu inel de siguranță pentru montarea unei protecții împotriva căderii. Inelul de siguranță este sudat cu manșonul de prindere și poate fi solicitat dinamic până la o înălțime de cădere de 3 m.

**Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 06082-201** pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

#### Aplicație:

Pentru utilizarea la construcții de clădiri, construcții civile, întreținerea clădirilor, cățărări industriale, acoperirea caselor, construcția de spații expoziționale etc.

#### Material:

Oțel electric crom-vanadiu, forjat în matriță.

#### Notă:

Alte modele și mărimi sunt disponibile la cerere.

### Descriere tehnică

Lungimea fălcilor	70 mm
Lungimea totală	200 mm
Material	Oțel electric crom-vanadiu
Tip produs	Clește multifuncțional

### Accesorii

CarabinăSTEEL D TRI	098195
Dispozitiv de ancorareCablu de prindere spiralat Tip T2T	098245 T2T
CarabinăDOUBLE TRI	098194
CarabinăOVALSTEEL SC Tip	098196
Mijloace de legăturăBungee Capacitate de susținere 15,9 kg	098240 15,9