



Clește cu tăiere laterală Izolat VDE, cu inel de siguranță, Lungimea totală: 160mm



Date comandă

Numărul de comandă	706040 160
GTIN	4003773081463
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Clești cu inel de siguranță pentru montarea unei protecții împotriva căderii. Inelul de siguranță este sudat cu manșonul de prindere și poate fi solicitat dinamic până la o înălțime de cădere de 3 m.

Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 06082-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Aplicație:

Pentru utilizarea la construcții de clădiri, construcții civile, întreținerea clădirilor, cățărări industriale, acoperirea caselor, construcția de spații expoziționale etc.

Material:

Oțel electric crom-vanadiu, forjat în matriță.

Notă:

Alte modele și mărimi sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	4 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2 mm
Tip produs	Clește de tăiere

Accesorii

Dispozitiv de ancorare	Cablu de prindere spiralat Tip T2T	098245 T2T
Carabină	STEEL D TRI	098195
Carabină	DOUBLE TRI	098194
Mijloace de legătură	Bungee Capacitate de susținere 15,9 kg	098240 15,9
Carabină	OVALSTEEL SC Tip	098196