

Garant**Disc de circular pentru lemn, dantură alternantă mediu, Ø disc D: 165mm****Date comandă**

Numărul de comandă	584035 165
GTIN	4045197883711
Clasa articolului	51S

Descriere**Execuție:**

Armate cu carbură, executate cu mare precizie, cu disc suport rezistent pentru dinți de ferăstrău aplicați, silențioase. Tăișuri din carbură supradimensionate pentru rectificări dese.

Aplicație:

Pentru mașini de tăiat cu disc, pendulare, mașini de tăiat bușteni, mașini pentru tăiere oblică, mașini de tăiat plăci.

Tip UW pentru **materiale de planșeu, furniruit sau cu strat de acoperire din plastic pe o singură parte**, placaj în pachete longitudinale, hârtie dură și țesătură dură.

Notă:

Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.

Descriere tehnică

Ø găurii	20 mm
Ø foii D	165 mm
Lățime de tăiere B	2 mm
Număr de dinți	24

Tip produs

Disc de circular