

HOLEX**Pereche de mănuși, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094242 11 |
| GTIN | 4045197884046 |
| Clasa articolului | 02H |

Descriere**Execuție:**

Mănuși de montare cu strat de acoperire PU pentru lucrări precise în mediu de lucru uscat. Sensibilitate tactilă bună și permeabilitate ridicată la aer. Recomandate în special pentru o manevrare precisă a pieselor electronice mici, a lucrărilor de întreținere, inspecție sau a activităților de montaj.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|-------------------|
| Mărimea mănușilor | 11 |
| Categorie de protecție | Categoria a II-a |
| Tip de mănuși | Mănuși universale |
| Conținut | 12 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Proprietate a mănușilor | prietenos cu pielea alergică |
| EN 388 | 4131X |
| Material de suport | Poliamidă |
| Strat de acoperire | PU |
| VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE | suprafața palmei |
| Domeniu de utilizare | Precizie |
| Lungime | 255 mm |
| Culoarea | negru |
| Tehnologie de tricotat | 13G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| Tip produs | Mănuși universale |