

HOLEX**Pereche de mănuși BASIC, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094411 7
GTIN	4045197884152
Clasa articolului	02H

Descriere**Execuție:**

Mănuși din bumbac Interlock cu manșetă tricotată și **strat de nitril 3/4** pentru protecție sigură și confortabilă la lucrări cu piese uleioase, grase și umede. Bine adaptate pentru lucrări de montaj, producerea și prelucrarea metalelor, lucrări de întreținere, prelucrare la turnare, controlul calității.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	7
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	12

Uscare	Uscare la aer
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
EN 388	4111X
Material de suport	Bumbac
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	Strat de acoperire 3/4
Domeniu de utilizare	Allround
Lungime	255 mm
Culoarea	galben
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale