

HOLEX
Dispozitiv de montat / demontat șurub blocat, 1/2 inch, Pentru filet: M6

Date comandă

Numărul de comandă	651390 M6
GTIN	4045197215444
Clasa articolului	62D

Descriere
Execuție:

Formă puternică specială pentru utilizare pe șurubelnițe cu percuție electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală și canal inelar pentru fixare. Locaș pătrat conform DIN 3121.

Din motive de siguranță se fixează obligatoriu cu știft de conectare recomandat și inel din cauciuc.

Material:

Oțel crom-molibden, suprafață brunată.

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Ø parte antrenantă: 25 mm

Lungime: 55 mm

Descriere tehnică

Pentru filet	M6
Lungime	55 mm
Ø parte antrenantă	25 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Suprafață	brunat
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje	da
Tip produs	Bit de cheie tubulară

Accesorii

Știft de conectare pentru biți, 1/2 inch Ø×lungime 3X20 mm

651900 3X20

Inel din cauciuc pentru biți, 1/2 inch Ø 25 mm

651800 25

Set cleme de siguranță 10 buc. pentru biți, 1/2 inch, inclusiv extractor Tip 3

651790 3