



Lampă de mașină cu LED plat, Tip: 560 mm



Date comandă

Numărul de comandă	081436 560
GTIN	4260131236051
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lămpi de mașină cu LED robuste, în **carcasă din aluminiu** și un geam din acril pentru o **iluminare omogenă la 160 grade**.

- **Cu reflexie redusă, fără efect de orbire și fără pâlpâire.**
- **Conexiune la alimentator de 24 V sau la sistemul de comandă al mașinii de 24 V.**
- **Impermeabile conform IP67.**

Livrare:

Inclusiv 2x magneți îmbrăcați în cauciuc, alimentator.

Clasă de protecție IP: IP 67

Putere de iluminare: 25 W

Flux luminos: 2400 lm

Clasă de eficiență energetică : A

Lățimea totală: 50 mm

Înălțimea totală: 15 mm

Descriere tehnică

Putere de iluminare	25 W
Flux luminos	2400 lm
Clasă de eficiență energetică	A
Corpuri de iluminat	Modul cu LED

Înălțimea totală	15 mm
Lățimea totală	50 mm
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Clasă de protecție IP	IP 67