

Calibru pentru caneluri ale arborilor, A–ZC, Dimensiunea nominală: 9mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 484406 9 |
| GTIN | 2050001937216 |
| Clasa articolului | 48B |

Descriere

Execuție:

Calibre pentru caneluri cu capete „TRECE” și „NU TRECE”. Parte „TRECE” cu **toleranță de uzură** conform DIN 7164. Corp al calibrului din oțel călit.

Calibre cu prag limitator pentru caneluri ale arborilor până la **poziții ale câmpurilor de toleranță ISO A – ZC în toleranțele standard 7 – 13**. La plasarea comenzii, precizați dimensiunea nominală, câmpurile de toleranță și toleranța standard sau clasa de toleranță; de ex. Cod 484406 Ref. 10M6.

Aplicație:

Pentru verificarea îmbinărilor plane de ex. a canalelor.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Notă:

Definiți clasa dorită de toleranțe. La plasarea comenzii, precizați **câmpul de toleranță (A – ZC)** și toleranța standard (7 – 13), de ex. Cod 484406 Ref. **10M6**. Calibru pentru caneluri ale arborilor cu dimensiune intermediară și toate dimensiunile nominale cu toleranță numerică, consultați Cod 484409; 484411.

Descriere tehnică

| | |
|---------------|-------------------|
| Dim. nominală | 9 mm |
| Material | Oțel călit |
| Standard | DIN EN ISO 1938-1 |
| Calitate | 7 |
| Calitate | 8 |

| | |
|-------------------|----|
| Calitate | 9 |
| Calitate | 10 |
| Calitate | 11 |
| Calitate | 12 |
| Calitate | 13 |
| Câmp de toleranță | A |
| Câmp de toleranță | B |
| Câmp de toleranță | C |
| Câmp de toleranță | CD |
| Câmp de toleranță | D |
| Câmp de toleranță | E |
| Câmp de toleranță | EF |
| Câmp de toleranță | F |
| Câmp de toleranță | FG |
| Câmp de toleranță | G |
| Câmp de toleranță | J |
| Câmp de toleranță | H |
| Câmp de toleranță | JS |
| Câmp de toleranță | K |
| Câmp de toleranță | N |
| Câmp de toleranță | M |
| Câmp de toleranță | P |
| Câmp de toleranță | R |
| Câmp de toleranță | T |
| Câmp de toleranță | S |
| Câmp de toleranță | U |
| Câmp de toleranță | V |
| Câmp de toleranță | F |
| Câmp de toleranță | X |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Câmp de toleranță | Z |
| Câmp de toleranță | ZA |
| Câmp de toleranță | ZB |
| Câmp de toleranță | ZC |
| Caracteristici nume produs | A–ZC |
| Calibrarea | L6 |
| Tip produs | Calibru pentru caneluri |

Servicii

| | |
|---|-----------|
| CalibrareCalibru tampon cu prag limitator Ø maxim 20 mm | 028300 20 |
|---|-----------|