

Calibru tampon cu prag limitator TRECE crom H7, Ø nominal: 61 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	484040 61
GTIN	2050001955524
Clasa articolului	48B

Descriere**Execuție:**

Părțile „TRECE” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu **toleranță de uzură** conform DIN 7164.

Partea „TRECE” cu suprafețe de măsurare durificate cu crom. Astfel durabilitatea este de cca 8 ori mai mare.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Notă:

· **Alte dimensiuni intermediare pot fi oferite la cerere sau le puteți comanda direct de la www.hoffmann-goup.com, de ex., Cod 484000 Ref. 82.**

Descriere tehnică

Câmp de toleranță	H
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Calitate	7
Dim. nominală	61 mm
Tip de calibru	Calibru „trece”
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Calibrarea	M2
Tip produs	Calibru limitativ

Servicii

CalibrareCalibru tampon cu prag limitator Ø maxim 200 mm

028300 200

Calibrare DAkkSCalibru tampon cu prag Ø maxim 200 mm

028340 200