

## Calibru tampon cu prag limitator TRECE crom H7, Ø nominal: 74mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 484040 74     |
| GTIN               | 2050001955630 |
| Clasa articolului  | 48B           |

### Descriere

#### Execuție:

Părțile „TRECE” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu **toleranță de uzură** conform DIN 7164.

**Partea „TRECE” cu suprafețe de măsurare durificate cu crom.** Astfel durabilitatea este de cca 8 ori mai mare.

#### Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Notă:

· **Alte dimensiuni intermediare pot fi oferite la cerere sau le puteți comanda direct de la [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com), de ex., Cod 484000 Ref. 82.**

### Descriere tehnică

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Câmp de toleranță | H                  |
| Standard          | DIN 7150-2         |
| Standard          | DIN 7164           |
| Calitate          | 7                  |
| Tip de calibru    | Calibru „trece”    |
| Tip de calibru    | Calibru „nu trece” |
| Dim. nominală     | 74 mm              |
| Calibrarea        | M2                 |
| Tip produs        | Calibru limitativ  |

## Servicii

CalibrareCalibru tampon cu prag limitator Ø maxim 200 mm

028300 200

Calibrare DAkkSCalibru tampon cu prag Ø maxim 200 mm

028340 200