

## Calibru tampon cu prag limitator TRECE crom H7, Ø nominal: 89mm



### Date comandă

Numărul de comandă	484040 89
GTIN	2050001955753
Clasa articolului	48B

### Descriere

#### Execuție:

Părțile „TRECE” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu **toleranță de uzură** conform DIN 7164.

**Partea „TRECE” cu suprafețe de măsurare durificate cu crom.** Astfel durabilitatea este de cca 8 ori mai mare.

#### Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Notă:

- **Alte dimensiuni intermediare pot fi oferite la cerere sau le puteți comanda direct de la [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com), de ex., Cod 484000 Ref. 82.**

### Descriere tehnică

Câmp de toleranță	H
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Calitate	7
Tip de calibr	Calibr „trece”
Tip de calibr	Calibr „nu trece”
Dim. nominală	89 mm
Calibrarea	M2
Tip produs	Calibr limitativ

**Servicii**

CalibrareCalibru tampon cu prag limitator Ø maxim 200 mm

028300 200

Calibrare DAkkSCalibru tampon cu prag Ø maxim 200 mm

028340 200