

**Calibru tampon cu prag limitator TRECE crom H7, Ø nominal: 92mm****Date comandă**

Numărul de comandă	484040 92
GTIN	2050001955784
Clasa articolului	48B

**Descriere****Execuție:**

Părțile „TRECE” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu **toleranță de uzură** conform DIN 7164.

**Partea „TRECE” cu suprafețe de măsurare durificate cu crom.** Astfel durabilitatea este de cca 8 ori mai mare.

**Standard:**

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

**Notă:**

· **Alte dimensiuni intermediare pot fi oferite la cerere sau le puteți comanda direct de la [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com), de ex., Cod 484000 Ref. 82.**

**Descriere tehnică**

Câmp de toleranță	H
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Calitate	7
Tip de calibr	Calibr „trece”
Tip de calibr	Calibr „nu trece”
Dim. nominală	92 mm
Calibrarea	M2
Tip produs	Calibr limitativ

**Servicii**

CalibrareCalibru tampon cu prag limitator Ø maxim 200 mm

028300 200

Calibrare DAkkSCalibru tampon cu prag Ø maxim 200 mm

028340 200