

**Clește de montaj, model lung, drept, Lungimea totală: 280mm****Date comandă**

Numărul de comandă	713770 280
GTIN	4003773279419
Clasa articolului	73F

**Descriere****Execuție:**

Permite o prindere, o susținere și o ghidare sigure ale țevelor mici din cupru, a șuruburilor și a cablurilor, precum și a altor piese rotunde, datorită canalelor frezate cu suprafață netedă. Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

**Aplicație:**

Recomandat pentru lucrări de prindere, ajustare și montaj în locuri greu accesibile, datorită modelului îngust, foarte lung.

**Standard:**

**DIN ISO 5743**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	280 mm
Lungimea fălcilor	76,5 mm
Greutate	235 g
Formă a fălcii	oval-ascuțit
Standard	DIN ISO 5743
Model de	drept, dințat pe interior
Mâner	îmbrăcate în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei

Suprafață	fosfatat negru, cap rectificat
Tip produs	Clește de prindere