



Clește cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică, KW, Lungimea totală: 140mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 726620 140 |
| GTIN | 4003773081685 |
| Clasa articolului | 73F |

Descriere

Execuție:

Cap subțire cu tășuri rectificat cu precizie, cu șlefuire finală fină. Mânere cu manșoane din mai multe componente, cu arcuri de deschidere.

Aplicație:

Recomandat și pentru tăierea cablurilor din fibră de sticlă (cabluri de fibră optică).

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oțel special pentru scule, brunat.

Descriere tehnică

| | |
|---|---------------------------|
| Lățimea capului | 15,7 mm |
| Lungimea totală | 140 mm |
| Putere de tăiere sârmă semidură din oțel | 0,2 - 1,4 mm |
| Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la | 0,2 - 2,1 mm |
| Lungimea de tăiere | 12,3 mm |
| Mini teșitură | Fără teșire |
| Material | Oțel special pentru scule |
| Standard | DIN ISO 9654 |

| | |
|----------------------------|--|
| Mâner | Manșon din mai multe componente |
| Proces producție | Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC) |
| Suprafață | brunat |
| Caracteristici nume produs | KW |
| Cu arc deschidere | da |
| cu clemă | nu |
| Tip produs | Clește de tăiere |