



## Foarfecă pentru cabluri cu clichet, cu brațe telescopice, lungimea totală: 630mm



### Date comandă

Numărul de comandă	731230 630
GTIN	4003773071563
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Tăiere cu efort redus datorită raporturilor optime de transmisie și brațelor telescopice. Scula poate fi deschisă în orice poziție de tăiere. Lungimea brațului este reglabilă în mai multe trepte. Extensibil de la 600 până la 810 mm.

#### Aplicație:

Pentru debitarea curată a cablurilor de cupru și aluminiu. Recomandată și pentru cabluri cu izolație din cauciuc sau plastic și cu armare cu oțel bandă.

#### Material:

Oțel special pentru scule de calitate superioară, forjat, călit în ulei.

#### Notă:

Nerecomandată pentru sârmă de oțel și cablu metalic.

### Descriere tehnică

Pentru conductori singulari din cupru/ aluminiu	740 / 800 mm <sup>2</sup>
Lungimea totală	630 mm
Pentru Ø conductori multipli	60 mm
Greutate	3820 g
Material	Cuțit: Oțel special pentru scule de calitate superioară, călit în ulei

Latură	Țeavă de aluminiu ovală, foarte rezistentă
Funcție clichet	da
Tip produs	Foarfecă