



Clește cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică, KW, Lungimea totală: 140mm



Date comandă

Numărul de comandă	726480 140
GTIN	4003773081647
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cap subțire cu tășuri rectificat cu precizie, cu șlefuire finală fină. Mânere cu manșoane din mai multe componente, cu arcuri de deschidere.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Din oțel inoxidabil (INOX).

Descriere tehnică

Lungimea totală	140 mm
Lungimea de tăiere	12,3 mm
Lățimea capului	15,7 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,2 - 2,1 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oțel	0,2 - 1,2 mm
Mini teșitură	Fără teșire
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Standard	DIN ISO 9654
Mâner	Manșon din mai multe componente

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 54 HRC)
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da
cu clemă	nu
Tip produs	Clește de tăiere