

## Calibru-potcoavă, a – zc, Ø nominal: 67mm



### Date comandă

Numărul de comandă	484222 67
GTIN	2050001956125
Clasa articolului	48B

### Descriere

#### Execuție:

Calibru-potcoavă limitativ dublu pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat și lepuit de precizie. Parte TRECE cu **toleranță de uzură** conform DIN 7163.

Pentru **câmpuri de toleranță ISO a – zc în toleranțele standard 6 – 13**.

#### Aplicație:

Pentru verificarea arborilor pentru îmbinări cu joc, intermediare sau cu strângere.

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

#### Notă:

Definiți clasa dorită de toleranțe. La plasarea comenzii, precizați **câmpul de toleranță (a – zc)** și toleranța standard (6 – 13), de ex. Cod 484222 Ref. **10f9**. Calibre pentru toleranța standard 5 și toleranțe mai fine, disponibile la cerere.

### Descriere tehnică

Tip de calibru	Calibru „trece”
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Standard	DIN EN ISO 1938-1
Standard	DIN 7163
Câmp de toleranță	a

Câmp de toleranță	l
Câmp de toleranță	c
Câmp de toleranță	cd
Câmp de toleranță	zi
Câmp de toleranță	e
Câmp de toleranță	ef
Câmp de toleranță	f
Câmp de toleranță	fg
Câmp de toleranță	g
Câmp de toleranță	h
Câmp de toleranță	j
Câmp de toleranță	js
Câmp de toleranță	k
Câmp de toleranță	m
Câmp de toleranță	n
Câmp de toleranță	p
Câmp de toleranță	r
Câmp de toleranță	s
Câmp de toleranță	t
Câmp de toleranță	u
Câmp de toleranță	v
Câmp de toleranță	x
Câmp de toleranță	y
Câmp de toleranță	z
Câmp de toleranță	za
Câmp de toleranță	zb
Câmp de toleranță	zc
Calitate	13
Calitate	11

Calitate	10
Calitate	7
Calitate	8
Calitate	9
Calitate	12
Calitate	6
Dim. nominală	67 mm
Material	Oțel pentru calibre
Caracteristici nume produs	a – zc
Calibrarea	L8
Tip produs	Calibru-potcoavă

## Servicii

Calibrare DAkkSCalibru-potcoavă Dimensiunea nominală maximă 5-100 mm	028710 5-100
CalibrareCalibru-potcoavă Dimensiunea nominală maximă 200 mm	028700 200