

Calibru-potcoavă, a – zc, Ø nominal: 23mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 484222 23 |
| GTIN | 2050001955869 |
| Clasa articolului | 48B |

Descriere

Execuție:

Calibru-potcoavă limitativ dublu pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat și lepuit de precizie. Parte TRECE cu **toleranță de uzură** conform DIN 7163.

Pentru **câmpuri de toleranță ISO a – zc în toleranțele standard 6 – 13**.

Aplicație:

Pentru verificarea arborilor pentru îmbinări cu joc, intermediare sau cu strângere.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Notă:

Definiți clasa dorită de toleranțe. La plasarea comenzii, precizați **câmpul de toleranță (a – zc)** și toleranța standard (6 – 13), de ex. Cod 484222 Ref. **10f9**. Calibre pentru toleranța standard 5 și toleranțe mai fine, disponibile la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|-------------------|
| Tip de calibr | Calibr „trece” |
| Tip de calibr | Calibr „nu trece” |
| Standard | DIN EN ISO 1938-1 |
| Standard | DIN 7163 |
| Câmp de toleranță | a |

| | |
|-------------------|----|
| Câmp de toleranță | l |
| Câmp de toleranță | c |
| Câmp de toleranță | cd |
| Câmp de toleranță | zi |
| Câmp de toleranță | e |
| Câmp de toleranță | ef |
| Câmp de toleranță | f |
| Câmp de toleranță | fg |
| Câmp de toleranță | g |
| Câmp de toleranță | h |
| Câmp de toleranță | j |
| Câmp de toleranță | js |
| Câmp de toleranță | k |
| Câmp de toleranță | m |
| Câmp de toleranță | n |
| Câmp de toleranță | p |
| Câmp de toleranță | r |
| Câmp de toleranță | s |
| Câmp de toleranță | t |
| Câmp de toleranță | u |
| Câmp de toleranță | v |
| Câmp de toleranță | x |
| Câmp de toleranță | y |
| Câmp de toleranță | z |
| Câmp de toleranță | za |
| Câmp de toleranță | zb |
| Câmp de toleranță | zc |
| Calitate | 13 |
| Calitate | 9 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Calitate | 7 |
| Calitate | 12 |
| Calitate | 8 |
| Calitate | 10 |
| Calitate | 6 |
| Calitate | 11 |
| Material | Oțel pentru calibre |
| Dim. nominală | 23 mm |
| Caracteristici nume produs | a – zc |
| Calibrarea | L8 |
| Tip produs | Calibru-potcoavă |

Servicii

| | |
|--|--------------|
| Calibrare Calibru-potcoavă Dimensiunea nominală maximă 50 mm | 028700 50 |
| Calibrare DAkkSCalibru-potcoavă Dimensiunea nominală maximă 5-100 mm | 028710 5-100 |