



Cuțit pentru strunjit pe dreapta conform DIN 4971 (ISO 1), P20/K25, Pătrat coadă: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	296025 12
GTIN	4045197884626
Clasa articolului	22E

Descriere

Execuție:

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

Aplicație:

P20/K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

Atenție:

În cazul aşchierii de degroşare și al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

Descriere tehnică

Pătrat coadă	12 mm
Lungimea totală	100 mm
Materialul sculei	P20/K25
Tip produs	Cuțit pentru strunjit