



## Șurubelniță dinamometrică TorqueVario®, Momentul maxim: 700cNm



### Date comandă

Numărul de comandă	659930 700
GTIN	4010995264642
Clasa articolului	63K

### Descriere

#### Execuție:

Afișare numerică a valorii momentului de rotație pe scala cu fereastră (40 – 50 valori individuale, în funcție de intervalul momentelor de rotație). Momentul de rotație poate fi reglat fără trepte cu cheia de reglare Torque-Setter (inclusă în pachetul de livrare). La atingerea valorii setate a momentului, șurubelnița emite o avertizare sonoră și tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Precizie  $\pm 6\%$ .

#### Aplicație:

Pentru înșurubarea controlată la momentul prestabilit, împreună cu o tijă interschimbabilă Wiha Torque Cod 659932 – 659946.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Cheie de reglare pentru Ref. 60-700: Cod 659931 Ref. 1 și pentru Ref. 1400: Cod 659931 Ref. 2.

### Descriere tehnică

Intervalul momentului de torsiune	200 - 700 cNm
Intervalul momentului de torsiune	2 - 7 Nm
Momentul maxim	800 cNm
Afișaj	analog
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	$\pm 6\%$
Ø	41 mm

Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Citire comutabilă	Nm
Procedeu de măsurare	Moment
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Greutate	320 g
Feedback	de declanșare
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Formă de conectare	Lamă înlocuibilă
Standard	DIN EN ISO 6789
Lungimea totală L	142 mm
Serie	TorqueVario®
Calibrarea	O1
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocoate	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	0,2 Nm
Denumirea producătorului	TorqueVario®-S
Moment de rotație, reglat fix	nu
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

## Servicii

Calibrare Șurubelniță dinamometrică Momentul maxim  
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Accesorii

Scule de reglare Torque Setter Tip 1

659931 1