

FLUKE.

## Dispozitiv de verificare a tensiunii fără contact



### Date comandă

Numărul de comandă	473005
GTIN	095969290814
Clasa articolului	47H

### Descriere

**Execuție:**

Tester de tensiune compact pentru detectarea fără contact a cablurilor aflate sub tensiune.

**Funcționare:**

IP40: Protecție la introducerea de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm, a se feri însă de scule și de sârme; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

**Aplicație:**

Verificarea cablurilor, a prizelor, a dozelor de legătură etc. Dacă vârful de măsurare luminează în roșu și se aude un semnal sonor, înseamnă că există tensiune.

Clasă de protecție IP: IP 40

Interval de afișare CA: 200 - 1000 V

Categorie de supratensiune: CAT IV / 1000 V

Cod produs baterii/acumulatori conținute: 081561 LR3

### Descriere tehnică

Interval de afișare CA	200 - 1000 V
Clasă de protecție IP	IP 40
Categorie de supratensiune	CAT IV / 1000 V
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Tester de tensiune non-contact

### Servicii

Calibrare Dispozitiv de verificare a tensiunii

017870

---

**Accesorii**

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3

081556 LR3

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3

081561 LR3