

FLUKE.

**Multimetru, Tip: 175****Date comandă**

Numărul de comandă	473322 175
GTIN	095969095921
Clasa articolului	47H

**Descriere****Execuție:**

Carcasă ergonomică din material plastic cu toc integrat. Afișaj LCD mare pentru o bună lizibilitate. Fiabil și ușor de utilizat – **Avertizare în cazul conductorilor de măsură conectați greșit.** Instrumente de măsurare de top pentru identificarea erorilor la sistemele electrice și electronice, pentru tehnicienii profesioniști. Robuste, fiabile și precise.

**Aplicație:**

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare, siguranță ridicată și alte funcții suplimentare.

**Standard:**

**IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1**

**Livrare:**

Inclusiv baterie 081561 6LR61, conductori de măsură și capace izolatoare demontabile.

**Descriere tehnică**

Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V
Categorie de supratensiune	CAT IV 600 V
Curent alternativ CA	0,1 mA – 10 A

Domeniu de afișare	6000
Capacitate	1 nF – 10 mF
Curent continuu CC	0,1 mA – 10 A
Procedeu de măsurare	TRUE RMS
Rezistență	0,1 $\Omega$ – 50 M $\Omega$
Calibrarea	I3
Precizie de bază	0,15 %
Frecvență	0,01 Hz – 100 kHz
Tensiune alternativă CA	0,1 mV – 1000 V
Tensiune continuă CC	0,1 mV – 1000 V
Verificarea diodelor	da
Afișaj cu iluminare de fundal	nu
Verificare a continuității circuitelor	da
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 6LR61
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Multimetru

## Servicii

Calibrare DAkkSMultimetru digital Număr de zecimale 3	027010 3
CalibrareMultimetru digital Număr de zecimale 3	027000 3

## Accesorii

Conductori de măsură $\emptyset$ vârf măsurare 1 mm	473318 1
Geantă C150 Tip F	473337 F
Element magnetic de suspendare Tip TPAK	473329 TPAK
Conductori de măsură $\emptyset$ vârf măsurare 2 mm	473318 2