

FLUKE.

Multimetru, Tip: 177**Date comandă**

Numărul de comandă	473322 177
GTIN	095969095891
Clasa articolului	47H

Descriere**Execuție:**

Carcasă ergonomică din material plastic cu toc integrat. Afișaj LCD mare pentru o bună lizibilitate. Fiabil și ușor de utilizat – **Avertizare în cazul conductorilor de măsură conectați greșit.** Instrumente de măsurare de top pentru identificarea erorilor la sistemele electrice și electronice, pentru tehnicienii profesioniști. Robuste, fiabile și precise.

Iluminare de fundal suplimentară cu LED-uri.

Aplicație:

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare, siguranță ridicată și alte funcții suplimentare.

Standard:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Livrare:

Inclusiv baterie 081561 6LR61, conductori de măsură și capace izolatoare demontabile.

Descriere tehnică

Verificarea diodelor	da
Afișaj cu iluminare de fundal	da

Fișă de date

Domeniu de afișare	6000
Curent continuu CC	0,1 mA – 10 A
Calibrarea	I3
Precizie de bază	0,09 %
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V
Categorie de supratensiune	CAT IV 600 V
Rezistență	0,1 Ω – 50 MΩ
Tensiune continuă CC	0,1 mV – 1000 V
Procedeu de măsurare	TRUE RMS
Frecvență	0,01 Hz – 100 kHz
Verificare a continuității circuitelor	da
Curent alternativ CA	0,1 mA – 10 A
Tensiune alternativă CA	0,1 mV – 1000 V
Capacitate	1 nF – 10 mF
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 6LR61
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Multimetru

Servicii

Calibrare DAkkSMultimetru digital Număr de zecimale 3	027010 3
CalibrareMultimetru digital Număr de zecimale 3	027000 3

Accesorii

Conductori de măsură Ø vârf măsurare 1 mm	473318 1
Element magnetic de suspendare Tip TPAK	473329 TPAK
Geantă C150 Tip F	473337 F
Conductori de măsură Ø vârf măsurare 2 mm	473318 2