

FLUKE.

**Multimetru, Tip: 179****Date comandă**

Numărul de comandă	473322 179
GTIN	095969095860
Clasa articolului	47H

**Descriere****Execuție:**

Carcasă ergonomică din material plastic cu toc integrat. Afișaj LCD mare pentru o bună lizibilitate. Fiabil și ușor de utilizat – **Avertizare în cazul conductori de măsură conectați greșit.** Instrumente de măsurare de top pentru identificarea erorilor la sistemele electrice și electronice, pentru tehnicienii profesioniști. Robuste, fiabile și precise.

Iluminare de fundal suplimentară cu LED-uri și măsurarea temperaturii.

**Aplicație:**

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare, siguranță ridicată și alte funcții suplimentare.

**Standard:**

**IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1**

**Livrare:**

Inclusiv baterie 081561 6LR61, conductori de măsură și capace izolatoare demontabile. Inclusiv senzor de temperatură.

**Descriere tehnică**

Precizie de bază	0,09 %
------------------	--------

Curent alternativ CA	0,1 mA – 10 A
Verificarea diodelor	da
Procedeu de măsurare	TRUE RMS
Calibrarea	I3
Calibrarea	I7
Verificare a continuității circuitelor	da
Afișaj cu iluminare de fundal	da
Capacitate	1 nF – 10 mF
Domeniu de afișare	6000
Curent continuu CC	0,1 mA – 10 A
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V
Categorie de supratensiune	CAT IV 600 V
Tensiune alternativă CA	0,1 mV – 1000 V
Frecvență	0,01 Hz – 100 kHz
Temperatură	-40 - 400 °C
Rezistență	0,1 Ω – 50 MΩ
Tensiune continuă CC	0,1 mV – 1000 V
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 6LR61
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Multimetru

## Servicii

CalibrareMultimetru digital Număr de zecimale 3	027000 3
CalibrareSensor de temperatură cu / fără aparat de afișare Tip A	027520 A
Calibrare DAkkSMultimetru digital Număr de zecimale 3	027010 3
Calibrare DAkkSSensor de temperatură cu / fără aparat de afișare Tip A	027540 A

**Accesorii**

Conductori de măsură Ø vârf măsurare 1 mm	473318 1
Conductori de măsură Ø vârf măsurare 2 mm	473318 2
Geantă C150 Tip F	473337 F
Element magnetic de suspendare Tip TPAK	473329 TPAK