

FLUKE.

Dispozitiv de verificare a tensiunii și ohnmetru de control, Tip: T90**Date comandă**

Numărul de comandă	473090 T90
GTIN	095969599672
Clasa articolului	47H

Descriere**Execuție:**

Dispozitiv de verificare a tensiunii cu doi poli cu operare ergonomică cu o singură mână pentru prize. Afișarea valorii măsurate cu iluminare a fundalului. Indicator de baterie - în cazul în care bateria se descarcă se afișează în continuare tensiunea măsurată. Vârfuri de verificare culisante cu senzori de uzură.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Pentru verificarea profesională, în mai multe trepte a tensiunii, a polarității și a continuității circuitelor.

Standard:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Descriere tehnică

Măsurarea frecvenței	40 - 400 Hz
Comutator de siguranță FI/RCD curent de verificare	da

Verificare a continuității circuitelor	optic / acustic
Interval de afișare CA	12 - 690 V
Calibrarea	I1
Clasă de protecție IP	IP 54
Categorie de supratensiune	CAT II 690 V
Categorie de supratensiune	CAT III 600 V
Interval de afișare CC	12 - 690 V
Verificarea polarității	da
Afișaj	LED
Funcție de lanternă de buzunar	da
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081551 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Dispozitiv de verificare a tensiunii

Servicii

Calibrare Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027120 S
Calibrare DAkkS Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027160 S

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------