

FLUKE.

Clește ampermetric, Tip: 323**Date comandă**

Numărul de comandă	473290 323
GTIN	095969623742
Clasa articolului	47H

Descriere**Execuție:**

Clampmetre cu afișaje LCD mari, ușor lizibile cu design subțire și ergonomic. Măsurători ale valorilor efective reale (RMS) și ergonomie optimizată pentru identificarea erorilor în aplicațiile industriale și de servicii în construcții.

Standard:**EN 61010-1****Livrare:**

Cu conductori de măsură și geantă Duspol capitonată. Baterii 2x Cod 081561 Ref. LR3.

Descriere tehnică

Rezistență	0,1 Ω – 4000 Ω
Domeniu de afișare	4000
Tensiune continuă CC	0,1 V – 600 V
Tensiune alternativă CA	0,1 V – 600 V
Funcție de memorare	HOLD

Categorie de supratensiune	CAT IV 300 V
Categorie de supratensiune	CAT III 600 V
Deschidere maximă a cleștelui	30 mm
Procedeu de măsurare	TRUE RMS (AC)
Curent alternativ CA	0,1 A – 400 A
Precizie de bază	2 %
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie electrică	2× 081561 LR3
Standard	EN 61010-1
Calibrarea	I4
Tip produs	Clește amperimetric

Servicii

CalibrareClește amperimetric Tip D	027050 D
Calibrare DAkkSClește amperimetric Tip D	027060 D

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------